

Vernici speciali

AquaVision Schultafel-Lack

30940



Applicazione:

AquaVision Schultafel-Lack è una vernice speciale per la creazione di superfici destinate per la scrittura con gessetti o marcatori gesso. L'applicazione può avvenire su supporti lisci, ben preparati in zone interne ed esterne. Il prodotto è indicato per la risanazione di vecchie lavagne o per la produzione di superfici nuovi scrivibili. Corrisponde a EN 71-3 sicurezza di giocattoli.

Supporti:

Verniciature vecchie stabili, supporti lisci pretrattati come per esempio pannelli truciolari, pareti, metalli, plastica.

Caratteristiche:

- di odore delicato
- facile lavorazione
- alta resistenza
- ottima espansione
- alta capacità di copertura
- rapida essiccazione
- opaco
- antiriflesso
- alta resistenza meccanica
- ben scrivibile
- facile da pulire

Colori standard:

9105 nero
6105 verde

Disponibili i seguenti tonalità RAL .

RAL 2008, RAL 3011, RAL 3016, RAL 3017, RAL 4002, RAL 4006, RAL 4008, RAL 5003, RAL 5022, RAL 6026, RAL 6029, RAL 7008, RAL 7010, RAL 7024, RAL 7026, RAL 8019, RAL 8023, RAL 8025

* **nota:** Una variazione ottica della superficie opaca di AquaVision Schultafel-Lack è possibile rispetto I campioni RAL in commercio e inevitabile.

Confezioni: 375 ml, 750 ml, 2,5 l

Resa: ca. 80 - 100 ml/m²

Livello di brillantezza: opaco

Applicazione:

Regole generali:

La preparazione del supporto e l'esecuzione dei lavori di pittura devono essere all'avanguardia. Tutti i rivestimenti e lavori preparatori devono essere inerenti all'oggetto e alle sue caratteristiche. Si tenga presente le informative BFS attuali pubblicate dal Comitato Federale

per colore e protezione di beni. Vedi anche VOB, parte C DIN 18363, paragrafo 3 lavori di pittura e verniciatura.

Il trattamento successivo, l'eliminazione di strati di vernice come il levigare, saldare, la sverniciatura a fuoco etc. può causare polvere e/o vapore pericoloso. I lavori devono essere eseguiti solo in ambienti ben ariate indossando protezioni adeguati (mascherine) se necessario.

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, solidi e liberi da sostanze staccanti. Supporti incerti devono essere controllati relative alla loro solidità e adeguatezza per il successivo rivestimento. Eventualmente verificare su uno strato un test per l'adesione tramite incisioni incrociate e/o strappo del nastro di tessuto adesivo. Tra i vari strati di rivestimento eseguire una levigatura intermedia.

Verniciature vecchie stabili:

Controllare la solida aderenza. Eliminare completamente vecchie coperture non portanti e ricostruire secondo il supporto. Verniciature vecchie solide pulire e accuratamente levigare; evtl. applicare come primer SÜDWEST AquaVision All-Grund .

Legno nuovo o pannelli a base di legno:

Mesticare con SÜDWEST AquaVision All-Grund e se necessario stuccare su tutta superficie.

SÜDWEST AquaVision Schultafel-Lack

Ferro e acciaio:

Togliere accuratamente a ruggine, sgrassare e mesticare con SÜDWEST AquaVision All-Grund grundieren. In zone esterne primerizzare con SÜDWEST All-Grund (a base di solventi).

Zinco e plastica rigida:

Pulire con SÜDWEST pulitore per zinco e plastica e primerizzare con SÜDWEST AquaVision All-Grund.

Pareti:

pannelli di cartongesso stuccare almeno secondo la qualità Q3 con SÜDWEST Profi-GF Spachtel. Superfici stuccate mesticare con SÜDWEST InnenGrund. Inserire carta da parati liscia come base in colla e ritoccare eventualmente dopo l'essiccazione (seguire le indicazioni del produttore) con Profi-GF Spachtel (evtl. Applicare nuovamente il primer sulle parti stuccate). Successivamente applicare AquaVision Schultafel-Lack 2 - 3 volte in modo regolare con un rullo a pelo corto.

Supporti primerizzati:

Per ottenere una superficie particolarmente liscia si consiglia una mano intermedia con SÜDWEST AquaVision PU-Vorlack.

Applicazione:

Ben mesticare e applicare a pennello, rullo o spruzzo. Usare esclusivamente attrezzi inossidabili. Lavorare non diluito.

Attrezzi suggeriti:

Per una applicazione a pennello consigliamo pennelli a setole sintetiche. Per una applicazione a rullo su piccole superficie invece sono indicati rulli di spugna. Su superficie estesa applicare il materiale con rulli per pittura in microfibra; successivamente ripassare subito con un rullo di spugna fine.

procedura	spruzzatore	Pressione materiale	Pressione aria	diluizione
A pressione	2,0 mm	-	1,8-2,5 bar	max. 10 %
Bassa pressione	S.4.1	-	80 %	max. 10 %
Airless (20°C)	310	130 bar		Non diluito
AirCoat	310	150 bar		Non diluito

Una forte aggiunta d'acqua porta alla riduzione dello strato a secco, la copertura e la pienezza.

Condizioni di lavorazione:

Temperatura e umidità possono alterare il processo di essiccazione e causare la diffusione di bolle d'acqua.

La temperatura ottimale di lavorazione è di 10°C - 25°C (ca. 60 % umidità rel.).

Bassa temperatura e alta umidità possono ritardare l'essiccazione. Non applicare con temperature inferiori a + 5°C.

Alte temperature e un'umidità molto bassa comporta una riduzione del tempo di essiccazione.

Diluizione/ pulizia attrezzi:

Acqua pulita (acqua potabile).

Attrezzi con lunghe interruzioni di lavoro e a fine lavoro lavare con acqua, rilavare con acqua saponata e sciacquare.

Essiccazione:

(+ 20°C / 60 % umidità rel., 100 µm spessore strato umido). Maggiore spessore e/o temperature inferiori possono ritardare i tempi di essiccazione.

fuori polvere e non

appiccicoso: ca. 30 minuti

sovrapplicabile: ca. 6 ore

soprascrivibile: ca. 48 ore

Annotazione:

Dopo 16 ore AquaVision Schultafellack può essere levigato con un tampone manualmente. Prima di una levigazione a macchina consigliamo un tempo di essiccazione di almeno 3 ore.

Indicazioni particolari:

Le superfici essicate a fondo possono essere etichettate sia con gessetti privo di cera come anche con marcatori di gesso (bianco) della ditta Edding. Scritture con marcatori di gesso dovrebbero essere rimosse dopo 2-3 giorni. Con periodi di posa maggiori i marcatori non possono più eliminati senza lasciare residui. Con altri materiali di scrittura o tonalità consigliamo di eseguire delle prove di eliminazione. La scrittura può essere cancellata tramite lavaggio con una spugna umida. Per asciugare utilizzare esclusivamente panni morbidi per evitare l'abrasione superficiale del colore. Secondo diverse tipologie di cessetti e interventi meccanici possono avvenire tracce di uso e graffi.

Direttiva UE 2004/42/UE:

Il prodotto „AquaVision Schultafellack“ è inferiore al valore massimo VOC della categoria prodotto d (130 g/l), e risulta quindi conforme VOC.

Dichiarazione VDL:

Dispersione acrilica, (secondo tonalità pigmenti anorganici e organici), acqua, glicoli, alcol esteri, agenti anti-schiuma, imbimbenti, addensanti poliuretanici, agenti neutralizzanti, additivi per interfaccie, silice amorfa, protezione di stoccaggio a base di metile, clorometile e benzisothiazolinone.

CODICE PRODOTTO: BSW20

SÜDWEST AquaVision Schultafel-Lack

Avvertenze generiche:

Ariare bene durante la lavorazione e la fase di essiccazione di colori e vernici. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi. Evvitare il contatto con gli occhi e la pelle. Durante la levigatura non aspirare la polvere. Conservare fuori portata di bambini. Evvitare infiltrazioni in maniera non diluita o in grandi quantità nella canalizzazione o acque.

Uteriori indicazioni sono riportati nella scheda attuale con dati di sicurezza www.suedwest.de.

Magazzinaggio:

Conservare i barattoli ben chiuso al riparo dal gelo in ambiente fresco.

Smaltimento:

Smaltire/riciclare solo barattoli ben ripuliti secondo le normative legali.

Consulenza tecnica:

I nostri collaboratori sono volentieri a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore quesito. Inoltre risponde anche il nostro servizio clienti tecnico dello stabilimento a ogni domanda dettagliata. (Numero tel. 06324/709-0).

aggiornato: luglio/2017/KM

Logistica Nord Italia

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

Iggelheimer Str. 13 · 67459 Böhl-Iggelheim · www.suedwest.de
info@suedwest.de · Telefon: 06324 709-0 · Fax: 06324 709-175



www.sudwest.it

SÜDWEST
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ